

Pressemitteilung

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Voltcraft stellt neue Multimeter-Serie VC-900 vor

Höchste Ansprüche in puncto Sicherheit, Anwendung und Robustheit – jetzt auf der Conrad Sourcing Platform erhältlich

- Transflektives Display und höheres CAT-Rating (CAT III 1000 V / CAT IV 1000 V)
- Freihändiges Arbeiten dank Magnetfunktion
- Wasser- und staubdicht nach IP65
- Drehfeldprüfung (nur bei Modell VC-915)



Hochauflösendes Bildmaterial steht zum Download [hier](#) bereit

Fotoquelle: Conrad Electronic

Bildunterschrift: Transflektives Display, ins Gehäuse integrierte Neodym-Magnete sowie Datenlogger-Funktion: Das VC-915 ist das Spitzenmodell der neuen Multimeter-Serie von Voltcraft

Wollerau, im September 2025. Anspruchsvolle Arbeiten in Elektrohandwerk und Energieversorgung sowie reibungslose Prozesse in der Produktion erfordern innovative und massgeschneiderte Messtechnik, die mit Sicherheit, Bedienungskomfort und Belastbarkeit punktet. Voltcraft setzt mit seiner Multimeter-Serie VC-900 neue Massstäbe, insbesondere für Instandhaltungsarbeiten in Fertigungshallen und im Außenbereich. Beide zur Serie gehörenden Modelle sind jetzt auf der Conrad Sourcing Platform verfügbar.

Zwei Modelle für anspruchsvolle Aufgaben

Beim VC-915 und dem VC-905 handelt es sich um optimierte Digital-Multimeter, die Voltcraft speziell für MRO-Profis konzipiert und entwickelt hat. Beide Modelle sind wasser- und staubdicht nach IP65 und dadurch optimal für die Inspektion in der Fertigung im Innen- und Außenbereich sowie die Inspektion von elektrischen Anlagen von Energieversorgern geeignet. „Was die Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft, sind wir keine Kompromisse eingegangen“, ergänzt Harald Lehner, Head of Private Label Sales bei Conrad Electronic. Dementsprechend sind beide Modelle nach CAT IV 1000V / CAT III 1000 V zertifiziert. Das Flaggschiff VC-915 ist darüber hinaus für Mischspannungsmessung sowie Drehfeldprüfung geeignet.

Beste Ablesbarkeit dank Translucent Display

Das Highlight der neuen 900er-Serie ist das brillante transflektive Display. Es kombiniert die Vorteile von TFT-Farb- und LC-Displays: Bei direkter Sonneneinstrahlung bietet es brillanten Kontrast, bei

schlechten Lichtverhältnissen punktet es mit exzellenter optischer Auflösung. Alle Messergebnisse sind präzise dargestellt und in jeder Situation leicht ablesbar, unterstützt durch extra grosse Ziffern. Auch die Anzahl der Counts von 6.000 (VC-905) beziehungsweise 20.000 (VC-915) und die Mess-Grundgenauigkeit von 0,6% bzw. 0,5% unterstreichen den professionellen Anspruch der Voltcraft Multimeter. Darüber hinaus sind Display und Bargraph (Balkenanzeige) nach individuellen Bedürfnissen und Anforderungen konfigurierbar.

Clevere Features für bequemes Arbeiten

Die gummierten Auflageflächen sowie ausklappbare Aufsteller ermöglichen dem Gerät mit seinem robusten Gehäuse sicheren Stand. Und nicht nur das: Bietet sich keine Aufstellfläche an, lässt sich das Multimeter mittels integrierter Neodym-Magnete im Handumdrehen an jeder Metallocberfläche wie etwa der Schaltschranktür fixieren. So bleiben beide Hände frei, um sicher und bequem arbeiten zu können. Eine zuschaltbare Taschenlampe sorgt für Überblick am Einsatzort und besonders grosse Tasten ermöglichen die Bedienung des Multimeters auch mit Arbeitshandschuhen.

Daten extern verwalten, speichern und auswerten

Das Spitzenmodell VC-915 punktet darüber hinaus mit weiteren praktischen Funktionen: Es verfügt über einen Datenlogger zur Aufzeichnung und Dokumentation von Messergebnissen. Und eine Bluetooth-Schnittstelle erlaubt die kabellose Übertragung auf mobile Endgeräte, um standortunabhängig in der speziell entwickelten App Auswertungen und Analysen vorzunehmen.

Alles Wissenswerte zur 900-Serie gibt es [hier](#).

CONRAD | PORTRAIT

[Conrad Electronic](#) steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf. Geschäftskunden bekommen bei Conrad genau das, was ihre Projekte oder ihr Business zum Erfolg führt: Ein breites und tiefes Sortiment mit zehn Millionen Produktangeboten, kundenzentrierte Lösungen und Services sowie fachkompetente Betreuung von Mensch zu Mensch. Mithilfe von massgeschneiderten E-Procurement-Lösungen vereinfacht Conrad komplexe Beschaffungsprozesse und hilft Unternehmen aller Branchen und Größen, Zeit und Kosten zu sparen. Hersteller und Distributoren erreichen als Seller auf dem Conrad Marketplace schnell und unkompliziert neue Zielgruppen und Märkte. Auch Privatkund*innen profitieren von professionellen Produktangeboten und Services. Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im oberpfälzischen Hirschau (Ostbayern) und ist in 17 Ländern Europas am Markt vertreten.

CONRAD | PORTRAIT

Conrad Electronic steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf. Geschäftskunden bekommen bei Conrad genau das, was ihre Projekte oder ihr Business zum Erfolg führt: Ein breites und tiefes Sortiment, kundenzentrierte Lösungen und Services sowie fachkompetente Betreuung von Mensch zu Mensch. Mithilfe von massgeschneiderten E-Procurement-Lösungen vereinfacht Conrad komplexe Beschaffungsprozesse und hilft Unternehmen aller Branchen und Größen, Zeit und Kosten zu sparen. Auch Privatkund*innen profitieren von professionellen Produktangeboten und Services. Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im oberpfälzischen Hirschau (Ostbayern) und ist in 17 Ländern Europas am Markt vertreten.

Pressekontakt:

dellian consulting GmbH
communication + training
Margit Dellian
Hegelmaierstrasse 24
74076 Heilbronn

Tel: +49 (0) 7131 79 73 76 0
E-Mail: info@dellian-consulting.de
Website: dellian-consulting.de

Informationen:

Conrad Electronic AG
Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau

Tel: +41 (0)44 787 78 70
E-Mail: business@conrad.ch
Website: conrad.ch

Ref: CE170_CH

September 2025