HDC pouzdra
HDC 64D TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



IP65 RoHS COMPLIANT

Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.
Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.
Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.
Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznaný a umístěný.
Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 64D TOBU 1M40G
Objednací číslo	1045560000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40
GTIN (EAN)	4032248780532
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra
HDC 64D TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	59 mm	Šířka (v palcích)	2,323 inch
Výška	61 mm	Výška (v palcích)	2,402 inch
Čistá hmotnost	310 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	120 mm	Kabelový vstup	se závity
Výška pouzdra B	76 mm	Šířka pouzdra C	43 mm

Verze

Design	vysoký	Design pouzdra	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závity	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Typ	Zástrčka
Velikost	8	Velikost kabelových vstupů	M 40
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano
Vnitřní závit	M 40		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Zástrčka	Kabelový vstup	se závity

General data

Velikost kabelových vstupů	M 40	Velikost	8
Stupeň krytí	IP65		

Material

Barevný	Šedá

HDC pouzdra
HDC 64D TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN

HDC pouzdra
HDC 64D TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

