Výtah z online katalogu

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD R32

Obj.č.:: 1778764



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778764

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 6 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 2,5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR

Údaje	
EAN	4 046356 529976
Balení	600 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00092 kg
Informace v katalogu	Strana 57 (CC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 17.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	7,5 mm
Výška	5 mm
Měřítko rastru	2,5 mm
Rozměr a	2,5 mm
Počet pólů	2

vzdálenost kolíků	2,50 mm

Technická data

Rodina výrobků	PTSM 0,5/..-HH-SMD
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	160 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	6 A
Jmenovité napětí U_N	50 V
Zatěžovací proud maximální	6 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	150 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	6 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	cULus Recognized, GOST
Vyžádané aprobace:	cUL / UL
Aprobace z:	

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku





Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.