HDC pouzdra
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B A
Objednací číslo	1120040000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Pouzdro spojek, Šroubovací zástrčka, Standardně
GTIN (EAN)	4032248901418
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	72 mm	Šířka (v palcích)	2,835 inch
Výška	49,8 mm	Výška (v palcích)	1,961 inch
Hloubka	216 mm	Hloubka (v palcích)	8,504 inch
Čistá hmotnost	643 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 120 °C

Všeobecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K
Typ	Bulkhead (průchodka)	Velikost	8
Řada	HighPower		

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K
Řada	HighPower		

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	Silikonová pryž
Velikost	8	Verze svorky	Šroubovací zástrčka

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Velikost	8	Stupeň krytí	IP68, IP69K

Material

Barevný	Černá

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

HDC pouzdra
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN

HDC pouzdra
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

