SAIB-4/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.
Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.
Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-4/11-7/8
Objednací číslo	1292050000
Verze	Patice vyrobené podle specifikace zákazníka, 7/8", Zásuvka, rovná
GTIN (EAN)	4050118086881
Mnž.	1 ks

Datový list

SAIB-4/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	53 g

Teploty

Provozní teplota, max.	85 C°	Provozní teplota, min.	-20 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 50	Hlavní materiál krytu	PBT
Izolační síla	10^8 Ω	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	9 A	Kabelové vývodky	PG 11
Kódování	žádná	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Průměr kabelu, max.	10 mm	Průměr kabelu, min.	8 mm
Průřez připojení max.	1,5 mm²	Průřez připojení min.	0,14 mm²
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C
Stupeň krytí	IP67	Typ připojení	Šroubové připojení
Závažnost znečištění	3		

Standardy

Č. osvědčení (cURus)	E307231

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9,1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení	c UL us
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Uživatelská dokumentace	Manual

SAIB-4/11-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy



