



AKTIONSPAKET

DELTA fläche IP44

Für den extremen
Einsatz gebaut.

siemens.de/delta

SIEMENS

Gebaut für den harten Einsatz – Aktionspaket

DELTA fläche IP44



Nicht ganz dicht? Und ob!

In Garagen, Waschküchen, Labors oder Werkstätten bekommt man schon mal nasse Füße. Denn hier kann Wasser spritzen – auf den Boden oder an der Wand. Deshalb muss besonders in Feuchträumen oder im Außenbereich der Schutz der Elektroinstallation garantiert sein.

Ein klarer Fall für das spritzwassergeschützte Feuchtraumprogramm DELTA fläche IP44 oder für extreme Bedingungen IP68 (druckwassergeschützt). Die Gehäuse und Abdeckungen sind aus schwer entflammbarem Polycarbonat, extrem schlagfest und damit für härteste Beanspruchung bei Hitze und Kälte ausgelegt.

Aktion

Folgendes Aktionspaket haben wir für Sie zusammengestellt:

- 5 Stück Universalschalter (5TA4 706)
- 10 Stück SCHUKO-Steckdose, 1-fach (5UB4 711)
- 2 Stück SCHUKO-Steckdose, 2-fach für waagrechte Montage (5UB4 722)
- 2 Stück Kombination Wechselschalter und SCHUKO-Steckdose (5TA4 816)
- 2 Stück SCHUKO-Steckdose, 2-fach für senkrechte Montage (5UB4 723)

DIN VDE- und DIN-gerechte Technik

Die Universalschalter des spritzwassergeschützten DELTA Flächenprogramms sind nach DIN VDE 0632 und DIN 49200, die Steckdosen nach DIN VDE 0620 und DIN 49440 geprüft und gebaut.

Die Geräte des Aufputzprogramms DELTA fläche haben die Schutzart IP44, sind spritzwassergeschützt und VDE zertifiziert. Die Universalschalter sind für einen Bemessungsstrom bis 10 A und die SCHUKO-Steckdosen bis 16 A, bei 230V Wechselspannung ausgelegt.

Die Komponenten von DELTA fläche:

- Wippschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Thermoplast
- SCHUKO-Steckdose
- 2 Varianten des Aufputzprogramms:
IP44 (spritzwassergeschützte Ausführung)
IP68 (druckwasserdichte Ausführung)

Weitere Informationen:



Aktionspaket DELTA fläche IP44 – Feuchtraum Aufputz

Produkt	Produktmerkmale	Bestellnummer	Stück	PG
	Universalschalter für Aus- und Wechselschaltung 75 mm x 66 mm x 54 mm	SUB1998-0KA	5	136
	SCHUKO-Steckdose, 1-fach 75 mm x 66 mm x 54 mm		10	
	SCHUKO-Steckdose, 2-fach für waagrechte Montage 75 mm x 134 mm x 54 mm, vorverdrahtet		2	
	Kombination Wechselschalter und SCHUKO-Steckdose für senkrechte Montage 151 mm x 66 mm x 54 mm		2	
	SCHUKO-Steckdose, 2-fach für senkrechte Montage 151 mm x 66 mm x 54 mm, vorverdrahtet		2	