SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.
Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-GS-L-7/12
Objednací číslo	1995800000
Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248925667
Mnž.	1 ks

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	99 g

Teploty

Provozní teplota, max.	125 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (UR)	E344862

Obecné údaje

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku, poniklované
Průměr kabelu, max.	12 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Připojení stínění	Ano	Připojovací závit	M23
Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C	Stupeň krytí	IP67, IP69K
Vnější prům. vodiče	7 - 12mm	Vnější prům. vodiče, max.	12 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9,1	27-44-02-02

Informace o produktu

Informace o produktu	Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Cable connector

