



Version 10/04

15W LötKolben-Einsteigerset

Best.-Nr. 58 80 99

**Sicherheitshinweise**

- Schutzklasse 1; Betrieb nur an einer Steckdose mit Schutzerdung zulässig.
- Berühren Sie niemals die heiße Lötspitze. Verbrennungsgefahr
- Nach Gebrauch LötKolben abkühlen lassen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Tragen Sie beim Löten geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille.
- LötKolben sind kein Spielzeug; Kinder müssen beaufsichtigt werden.
- Achten Sie auf gute Belüftung.
- Während des Aufheizvorgangs, Arbeitspausen und Abkühlphase muss der LötKolben am LötKolbenständer abgelegt werden.
- Lötspitzenwechsel nur im kalten Zustand durchführen. Verbrennungsgefahr!
- Das Anschlusskabel muss vor Hitze und scharfen Kanten geschützt werden.

Betriebsspannung:	230V~/50Hz
Leistungsaufnahme	15W
Schutzklasse	1



Version 10/2004

15W Soldering Iron Beginner's Set

Item No. 58 80 99

**Safety Instructions**

- Protection class 1; operation is only permitted on a socket with earthing.
- Never touch the hot soldering tip. Danger of burning!
- Allow the soldering iron to cool down after use.
- Never submerge in water.
- Wear suitable protective clothing and glasses when soldering.
- Soldering irons are not toys; children have to be supervised.
- Ensure proper ventilation.
- During the heat-up process, work breaks and the cool-down phase, the soldering iron has to be rested on the soldering iron stand.
- Only replace the soldering tip in cold condition. Danger of burning!
- The connecting cable has to be protected against heat and sharp edges.

Operating voltage:	230V~/50Hz
Power consumption	15W
Protection class	1



Version 10/04

Kit de fer à souder 15 W pour débutants

N° de commande 58 80 99

**Consignes de sécurité**

Classe de protection 1; fonctionnement permis uniquement sur une prise de courant munie d'une protection par mise à la terre.

- Ne jamais toucher la panne chaude du fer à souder. Risques de brûlures!
- Après utilisation, laisser le fer à souder refroidir. Ne pas l'immerger dans l'eau.
- Porter des vêtements et des lunettes de protection appropriés lors du soudage.
- Les fer à souder ne sont pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés.
- Veiller à une bonne aération.
- Le fer à souder doit être posé sur son support pendant la phase de chauffage, les temps de repos et la phase de refroidissement.
- Remplacer la panne du fer à souder uniquement à l'état froid. Risques de brûlures!
- Le câble de raccordement doit être protégé contre la chaleur et les arêtes vives.

Tension de service :	230V~/50Hz
Consommation	15W
Classe de protection	1



Versie 10/04

15W soldeerbout startset

Bestelnr. 58 80 99

**Veiligheidsinstructies**

- Veiligheidsklasse 1; gebruik alleen toegestaan bij aansluiting op contactdoos met randaarde.
- Raak nooit hete soldeerpunten aan. Verbrandingsgevaar
- Laat de soldeerbout na gebruik afkoelen.
- Niet onderdompelen in water.
- Draag tijdens het solderen beschermende kleding en veiligheidsbril.
- Soldeerbouten zijn geen speelgoed; houd toezicht op kinderen.
- Zorg voor een goede ventilatie.
- Tijdens verhitten, werkpauses en afkoelfase moet de soldeerbout op de soldeerbouthouder worden gelegd.
- Vervang soldeerpunten alleen in koude toestand. Verbrandingsgevaar!
- Het aansluitsnoer moet worden beschermd tegen hitte en scherpe randen.

Bedrijfsspanning:	230V~/50Hz
Opgenomen vermogen	15W
Veiligheidsklasse	1