




renkforce



24 V
AC/DC
0,3 A

KLINGELTASTER

Klingeltaster Edelstahl mit Piezo 25 mm LED blau

Bell push button stainless steel with piezo 25 mm LED blue • Bouton de sonnette acier inoxydable avec piézo 25 mm LED bleu • Deurbel edelstaal met piézo 25 mm blauwe LED • Przycisk dzwonka ze stali nierdzewnej, piezoelektryczny 25 mm LED niebieski

IP68 • Für den Außenbereich geeignet • Mit permanent blau beleuchtetem LED Ring





(D) IP68 • Für den Außenbereich geeignet • Mit permanent blau beleuchtetem LED Ring

Technische Daten: Einbau-Ø: 22 mm • Einbau-Tiefe: 18 mm • Kontakt-Belastbarkeit: max. 24 V AC/DC 0,3 A • LED-Anschluss: 9 - 30 V/DC • Material: Edelstahl.
Abmessungen: (H x Ø) 18 x 25 mm.

(GB) IP68 • Suitable for outdoor use • With permanently blue illuminated LED ring

Technical data: Installation Ø: 22 mm • installation depth: 18 mm • contact load capacity: max. 24 V AC/DC 0,3 A • LED connection: 9 - 30 V/DC • material: stainless steel. **Dimensions:** (H x Ø) 18 x 25 mm.

(F) IP68 • Convient pour une utilisation en extérieur • Avec anneau LED éclairé en bleu en permanence

Caractéristiques techniques: Ø d'encastrement: 22 mm • Profondeur d'encastrement: 18 mm • Capacité de charge de contact: max. 24 V CA/CC 0,3 A • Connecteur LED: 9 - 30 V/DC • Matériaux: Acier inoxydable. **Dimensions:** (H x Ø) 18 x 25 mm.

(NL) IP68 • Geschikt voor buitenshuis • Met permanent blauwe verlichte LED-ring

Technische gegevens: Inbouw-Ø: 22 mm • Inbouwdiepte: 18 mm • Belastbaarheid contact: max. 24 V AC/DC 0,3 A • LED-aansluiting: 9 - 30 V/DC • Materiaal: Edellaat. **Afmetingen:** (H x Ø) 18 x 25 mm.

(PL) IP68 • Przystosowany do użytku na zewnątrz • Ze stale świecącym się niebieski pierścieniem LED

Dane techniczne: Ø montażu: 22 mm • Głębokość montażu: 18 mm • Obciążenie styków: maks. 24 V AC/DC 0,3 A • Złącze LED: 9 - 30 V/DC • Materiał: stal nierdzewna. **Wymiary:** (Wys. x Ø) 18 x 25 mm.

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau
www.renkforce.de




WEEE-Reg.-Nr.:
DE28001718

N° 1227548

97030640
4016138924077

