SlimFix Clip
SFC 3/30 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Příchytka SlimFix spojuje dvě výhody: unikátní mechanismus zavírání nabízí spolehlivost zavřené značky s jednoduchostí instalace otevřené značky. Mechanismus příchytky umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci značky i po zapojení vodiče. Příchytky SlimFix jsou vhodné pro vodiče a kabely s vnějším průměrem do 5 mm. Velká plocha na značení - až 30 mm - umožňuje použití dlouhých znakových řetězců. Tento mategiál neobsahuje halogeny a odpovídá třídě hořlavosti V2.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici v délkách 12 mm, 21 mm a 30 mm

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFC 3/30 MC NE RT
Objednací číslo	1025330000
Verze	SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, Červená
GTIN (EAN)	4032248746385
Mnž.	60 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

SlimFix Clip
SFC 3/30 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Hloubka	11,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,445 inch
Čistá hmotnost	1,65 g		

Obecné údaje

Barevný	Červená	Barva materiálu podle kódu odporu	2
Doporučená odvětví	Stroje	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-40…100 °C	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	30 x 5 mm	Šířka	12,5 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	10 mm²
Průřez vodiče, min.	4 mm²	Vnější prům. vodiče	3.5 - 7 mm
Vnější prům. vodiče, max.	7 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN
Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

SlimFix Clip
SFC 3/30 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

