

DE

LED



MAX. LICHTSTROM

100 LUMEN\*

COB LED

130 LUMEN\*



MAX. LEUCHTDAUER

18 Std.\*\*

14 Std.\*\*



MAX. LEUCHTWEITE

180 m\*


15 m\*

\* Nominalwert in der hellsten Leuchtstufe beim Einschalten mit frischen Alkalibatterien. Technische Angaben sind Durchschnittswerte, die bedingt durch Toleranzen (Bauteile, Batterien) um +/- 15% abweichen können.

\*\* Durchschnittswert in der niedrigsten Leuchtstufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.


## BATTERIEWECHSEL

2 x 1,5 V AA Batterien



## BEDIENUNG

Leuchtmoduswahl



Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken.

## Entsorgungshinweis

Entsorgung des Produkts nicht über den Hausmüll, sondern gem. den gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.



## DE LiteXpress Garantie

5 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler (einschließlich LED) bei sachgemäßer Behandlung (Batterien, Glühlampen und Verschleißteile ausgenommen).

## EN LiteXpress Warranty

5 years limited warranty on defects in material or workmanship (including LED) when used properly (batteries, lamps and wearing parts not included).

## FR LiteXpress Garantie

5 ans de garantie sur les défauts de production et des matériaux (LED inclus) si l'article a été utilisé en manière appropriée (sans inclure l'usure des ampoules, des piles ou des autres composants).

© LiteXpress GmbH, Germany  
Duelmener Straße 92 • DE-48653 Coesfeld  
Service ☎ +49 2541 967870  
www.LiteXpress.de

	HIGH	LOW	HIGH	LOW
	100 Lumen	45 Lumen	130 Lumen	55 Lumen
	14 Std.	18 Std.	12 Std.	14 Std.
	180 m	130 m	15 m	10 m
	Gewicht: 175 g inkl. Batterien			
	Maße: Länge 164 mm, Ø 48 mm			

(+/- 15%)



Made in China for LiteXpress

LX0HYA2AA



4 895168 100671

LiteXpress  
Germany

**COMPETITION**  
**LX0HYA2AA**

1W LED +  
2W COB LED




5 LEUCHTMODI  
LED: HIGH / LOW /  
QUICK FLASHING  
COB LED:  
HIGH / LOW

2 x AA  
ALKALI-BATTERIEN

ALUMINIUM /  
KUNSTSTOFF /  
GUMMI

MAGNETISCHE  
ENDKAPPE

SPRITZWASSER-  
GESCHÜTZT

	LED	COB LED
 MAX. LUMINOUS FLUX	<b>100 LUMENS*</b>	<b>130 LUMENS*</b>
 MAX. RUN TIME	<b>18 h**</b>	<b>14 h**</b>
 MAX. BEAM DISTANCE	<b>180 m*</b>	<b>15 m*</b>

**1W LED +  
2W COB LED**

**5 LIGHTING MODES**  
LED: HIGH / LOW /  
QUICK FLASHING  
COB LED:  
HIGH / LOW

**2 x AA ALKALINE-  
BATTERIES**

**ALUMINIUM /  
PLASTIC / RUBBER**


**MAGNETIC END  
CAP**

**WATER RESISTANT**

\* Nominal value at the brightest light level when switched on with fresh alkaline batteries. Technical data are average values; may vary +/- 15% depending on tolerances (of components and batteries).


\*\* Average value at the lowest light level, up to a luminous flux of 1 lumen.

## BATTERY CHANGE



## OPERATION




Mode Selection



Do not stare into beam.

## Disposal information

Do not dispose of product in domestic waste, but in line with statutory provisions for an electronic waste collection point.

	LED	COB LED
 FLUX LUMINEUX MAX.	<b>100 LUMENS*</b>	<b>130 LUMENS*</b>
 DURÉE D'ÉCLAIRAGE MAX.	<b>18 h**</b>	<b>14 h**</b>
 PORTÉE LUMINEUSE MAX.	<b>180 m*</b>	<b>15 m*</b>

**1W LED +  
2W COB LED**

**5 MODES  
D'ÉCLAIRAGE**  
LED: HIGH / LOW /  
QUICK FLASHING  
COB LED:  
HIGH / LOW

**2 x AA PILES  
ALCALINES**

**ALUMINIUM /  
PLASTIQUE /  
CAOUTCHOUC**


**CAPUCHON  
MAGNÉTIQUE**

**ÉTANCHE AUX JETS  
D'EAU**

\* Valeur nominale au niveau de luminance le plus brillant lors de la mise en marche avec des piles alcalines neuves. Les données techniques sont des valeurs moyennes susceptibles de varier de +/- 15% en raison des tolérances (composants, piles).


\*\* Valeur moyenne au niveau de luminance le plus bas jusqu'à une intensité lumineuse de 1 lumen.

## REPLACEMENT DES PILES



## MODE D'EMPLOI

Selection de mode  
d'éclairage



Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.

## Indication pour l'élimination

Élimination du produit non pas avec les déchets ménagers, mais plutôt conformément aux dispositions légales, à un service de collecte des déchets électroniques.