



CA2000

Smart home monitoring

HD 720p 720P HD

up to 4 Support 4 Cameras

Motion Detection

Weather-proof IP54

Two way communication



Additional Camera for HS2000 digital wireless monitoring system
Not for single use!

GB
Additional Camera for HS2000 digital wireless monitoring system

- ▶ 2.4GHz digital wireless transmission
- ▶ HD 720P resolution
- ▶ Up to 4 cameras
- ▶ Weather proof camera with motion detection and night vision
- ▶ Audio monitoring and talking function
- ▶ Alarm signal by motion detection PIR sensor

FR
Caméra additionnelle pour le système de surveillance sans fil numérique HS2000


- ▶ Transmission sans fil numérique 2,4 GHz
- ▶ Résolution HD 720P
- ▶ Jusqu'à 4 caméras
- ▶ Caméra étanche avec détection de mouvement et vision nocturne
- ▶ Surveillance audio et fonction interphone
- ▶ Alarme par détection de mouvement capteur PIR

IT
Telecamera supplementare per il sistema di monitoraggio wireless digitale HS2000

- ▶ 2.4GHz trasmissione digitale senza fili
- ▶ Risoluzione HD 720P
- ▶ Fino a 4 telecamere
- ▶ Telecamere a prova di tempo con rilevazione del movimento e visione notturna
- ▶ Monitoraggio audio e funzione intercom
- ▶ Allarme per il rilevamento del movimento sensore PIR


DE
Zusatzkamera für das Funk-Überwachungssystem HS2000

- ▶ 2,4 GHz digitale drahtlose Übertragung
- ▶ HD 720P Auflösung
- ▶ Bis zu 4 Kameras
- ▶ Wetterfeste Kamera mit Bewegungserkennung und Nachtsicht
- ▶ Audioüberwachungs- und Gegensprechfunktion
- ▶ Alarmsignal durch Bewegungserkennung PIR-Sensor



Wall installation possible

Product launch date:	June 2017
Unit size:	180 x 60 x 68 mm
Product weight (with package):	ca. 620 g
Package size:	258 x 91 x 74 mm
Package content:	1x camera, 1x power adapter, 1 set wall plugs + screws, 1x user manual
Adapters / Plugs:	Europe
Giftbox languages:	GB/F/I/D/NL/E/PL/RU/SWE/P/TR
User manual languages:	GB/FR/IT/DE



CA2000

Smart home monitoring



Technische Daten

- ▶ Wetterfest IP54
- ▶ Reichweite bis zu 300 m bei freier Sichtlinie
- ▶ Reichweite Nachtsicht bis zu 12 m
- ▶ Infrarot-LED's für Nachtsicht
- ▶ Automatische ICR-Filterumschaltung gewährleistet optimale Darstellung bei Tag und Nacht
- ▶ Bewegungserkennung durch PIR-Sensor und Bildverarbeitung
- ▶ Frequenz 2,400 ... 2,483 GHz
- ▶ Kamerasensor 1/4" Color CMOS MEG pixel image sensor
- ▶ PIR-Winkel (horizontal) / Reichweite (25°C) 70° / 6 m
- ▶ Betriebstemperatur -10°C ... +50°C
- ▶ Stromversorgung 9.0 VDC 600 mA +/- 5%



Wandinstallation möglich

Zusatzkamera für das Funk-Überwachungssystem HS2000.
Nicht für den alleinigen Gebrauch!

