

LED Stand-Lupenleuchte,

- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 330 mm Arbeitsradius
- gummierter Tisch-Standfuß für stabilen Halt
- perfekte Lichtverteilung mit Streuscheibe

LED table magnifying lamp

- articulated arm with integrated cable guide and 330 mm working radius
- rubber table stand base for a stable hold
- special lens optic guaranty smooth light output



Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.04.2019	ss	LED Stand-Lupenleuchte LED table magnifying lamp	1 / 2
		gepr.: 25.04.2019	ss		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 77452	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

LED Stand-Lupenleuchte
LED table magnifying lamp

Anschlüsse / Connections	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) / Euro plug (type C, CEE 7/16)
Eingangsspannung / Input voltage (V~)	220-240 @ 50/60 Hz
Leuchtmittel / Light source:	LED, SMD
Anzahl Leuchtmittel (Stk.) / Number of LEDs (pcs.):	48
Leistung / Power (W):	5
Entspricht Glühlampe / Corresponds to light bulb (W):	25
Elektrischer Leistungsfaktor / Electrical power factor	> 0.6
Gewichteter Energieverbrauch / Weighted energy consumption (kwh/1000 h)	5
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class :	A+
Lichtfarbe / Light colour:	neutral-weiß / neutral white
Nennlichtstrom / Nominal luminous flux (lm):	450
Farbtemperatur / Colour temperature (K):	6500
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index (Ra):	> 80
Lichtstärke / Luminous intensity (cd)	144
Zündzeit / Starting time (s)	< 0.2
Abstrahlwinkel / Beam angle (°):	120
Nennlebensdauer / Nominal life time (h):	20000
Anzahl Schaltzyklen / Number of switching cycles:	> 10000
Betriebstemperatur / Operating temperature (° C):	-5 ~ +40
Schutzart / Protection level: Schutzklasse / Protection class:	IP20 II 
Dimmbarkeit / Dimmability:	 nicht dimmbar / not dimmable
Gehäusefarbe / Housing colour:	weiß / white
Gehäusematerial / Housing material:	Fe, ABS, PC
Lupenlinsendurchmesser / Magnifying lens diameter (mm):	100
Vergrößerung / Magnification (dpt):	3 (1.75 x)
Gewicht / Weight (g):	1000

RoHS-konform / RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.04.2019	ss	LED Stand-Lupenleuchte LED table magnifying lamp	2 / 2
		gepr.: 25.04.2019	ss		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				77452	

