



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Stolní váha TS-5000/1

VOLTcraft.



Obj. č.: 12 41 38

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolní váhy Voltcraft TS-5000/1.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Výrobek je určen k vážení předmětů s maximální hmotností do 5 000 g. Hmotnost lze zobrazovat také v uncích (oz), nebo v librách (lb). Nepoužívejte váhu na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu a nepoužívejte ji k vážení osob a zvířat, k farmaceutickým účelům, ani pro určování ceny v obchodech. Váha je napájena jednou knoflíkovou baterií CR2032, která je součástí dodávky.

Rozsah dodávky

- Váha
- Baterie CR2032
- Návod k obsluze

Vložení a výměna baterie

Baterie může být slabá, pokud se na displeji objeví znak "LO", nebo pokud váhu nelze dobře zapnout. Vybitou baterii vyměňte za novou baterii CR2032.

1. Schránka po baterii je umístěna ve spodní části váhy. Stiskněte uvolňovací západku a otevřete kryt schránky.
2. Vložte / vyměňte baterii za novou baterii stejného typu (CR2032) při dodržení její správné polariry. Kladný pól musí směřovat nahoru.
3. Schránku pro baterii znovu uzavřete.

Obsluha váhy

1. Položte váhu na vodorovný a hladký povrch.
2. Stiskněte tlačítko "ON / TARE" na váze. Během startu s váhou nehybejte. Počkejte, dokud se na displeji neobjeví nula.
3. Pokud chcete vážít obsah nádoby, položte na váhu nejdříve prázdnou nádobu. Poté stiskněte tlačítko "ON / TARE" a nastavte hodnotu na nulu. Na displeji se objeví slovo "TARE".
4. Pro přechod mezi jednotkami lb (libra), g (gram) a oz (unce) stiskněte tlačítko "UNIT".
5. Předmět, který chcete vážít, položte na váhu a na displeji se ukáže hmotnost.
6. Maximální limit pro vážení je 5 000 g (včetně váhy nádoby, resp. obalu). Pokud hmotnost předmětu přesahuje povolený limit měření, objeví se na displeji "EEEE". V takovém případě okamžitě odstraňte předmět z váhy.
7. Pokud chcete vážít jiný předmět bez nádoby, resp. obalu, odstraňte předchozí předmět z váhy a stiskněte tlačítko "ON / TARE". Hodnota se nastaví na nulu.
8. Přibližně po 20 sekundách nečinnosti se váha automaticky vypne.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!


K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	3 V baterie typu CR2032
Rozsah vážení	Od 2 do 5000 g
Rozlišení	1 g
Provozní teplota	0 až +40 °C
Skladovací teplota	-10 až +60 °C
Provozní vlhkost	≤90%
Skladovací vlhkost	≤90%
Rozměry (Š x V x H)	165 x 19 x 205 mm
Hmotnost	431 g



Záruka

Na stolní váhu Voltcraft TS5000/1 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

VOLT CRAFT®

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/02/2014