SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Ochranná víka chrání nepřiřazené připojovací body před vnějšími vlivy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-SK-M12 PVC
Objednací číslo	1915260000
Verze	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248547012
Mnž.	10 ks

SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1,2 g

Teploty

Okolní teplota	-25 °C +70 °C

Obecné údaje

Kabelové vývodky	M 12	Materiál	PA, PVC
Stupeň krytí	IP67		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 9,1	27-44-02-08	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN