


1/4

CONNECT A CHARGING CABLE

⚠ Important

Some devices need 2.1A to (re)charge*. Make sure to use output 1 (2.4A) to charge those devices.

Connect the USB plug (A) of the cable with output 1 (2.4A) of the Xtorm AC adapter.




*For example see 4/4.

2/4

PLUG THE AC ADAPTER INTO THE POWER OUTLET


Connect the AC adapter with the power outlet.



3/4

CHARGE YOUR DEVICE

Connect the other plug of the cable (B) with the input of your device.
The other plug can be e.g. Micro USB, Mini USB or Lightning.




4/4

CHARGE 2 DEVICES AT THE SAME TIME

⚠ Important

When charging 2 devices at the same time; Connect the device with the highest input on port 1 (2.4A).

E.g. when charging a tablet and smartphone; connect the tablet on port 1 (2.4A) and the smartphone on port 2 (1A).





15.000 mAh

9000mAh


6000mAh

4000mAh

2000mAh



PRODUCT OVERVIEW



SPECIFICATIONS

Output 2x 5V (2.4A+1A)
Dimensions 81x43x21mm
Weight 64 grams

Please note: Only devices with max. 2.4A are compatible with this AC adapter. Devices with higher input won't (re)charge.

EN: Warnings

Don't drop, disassemble or attempt to repair the charger by yourself.
Avoid exposure to water or high humidity.
Don't expose to any heat source.
Keep out of reach of children.
Don't use in the presence of flammable gas.

NL: Waarschuwing

Probeer de lader niet zelf te repareren of te demonteren.
Vermijd blootstelling aan water of een hoge luchtvochtigheid.
Niet blootstellen aan een warmtebron.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas.

DE: Achtung

Versuchen Sie nicht, den Solar Lader selbst zu reparieren.
(Garantieverlust)
Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten
Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen,
Ausser Reichweite von Kindern halten.

FR: Attention

Ne pas faire tomber ou démonter ou tenter de réparer le produit soi-même.
Ne pas exposer le produit à l'eau ou dans un endroit trop humide.
Ne pas poser le chargeur solaire près d'une source de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas utiliser en présence de gaz inflammables

IT: ATTENZIONE

Non usare vicino ad una fiamma,
Non esporre vicino a fonti di calore elevato
Non modificare la struttura o disassemblare
Smettere di utilizzare immediatamente nel caso si sentano odori strani,
calore, o strani rumori provenire dallo stesso,
Non lasciar giocare i bambini,
Usare solo in luoghi asciutti,
Riciclare l'apparato secondo le norme vigenti nella nazione di utilizzo.

CZ: UPOZORNĚNÍ

Neupustte, nerozobírejte, ani se nepokoušejte opravít nabíječku sami.
Vyvarujte se působení vody nebo vysoké vlhkosti.
Nevystavujte tepelným zdrojům.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.

SK: Upozornenia

Neupustite, nerozoberajte, ani sa nepokúšajte opraviť nabíjačku sami.
Vyvarujte sa pôsobeniu vody alebo vysokej vlhkosti.
Nevystavujte tepelným zdrojom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte v blízkosti hoľavých plynov

SE: varning

Tappa inte, ta inte isär eller försök reparera laddaren själv
Utsätt inte för vatten eller hög fuktighet
Utsätt inte för värme.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd ej i närheten av lättantändlig gas.

ES: Atención

No dejar caer el producto.
No desmontarlo ni intentar repararlo, por sus propios medios.
Evitar el contacto con el agua o fuente de humedad.
No exponer la alimentación a una fuente de calor.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
No utilizar en presencia de fuentes o gas inflamables

Hoofdveste 19
3992 DH Houten
The Netherlands
T: + 31 (0) 30 635 4800
F: + 31 (0) 30 635 4801
www.xtorm.eu



IN THE BOX



XTORM AC ADAPTER
2X USB



MANUAL

2
YEAR
WARRANTY

All Xtorm products have a 2 year warranty in case something goes wrong. We ensure that you will receive a replacement if the product fails within 2 years.



user
Manual
CX005



More energy.