

**SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC)
SKMU EMV M63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU EMV M63
Objednací číslo	1777680000
Verze	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, M 63, 6.6 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248157952
Mnž.	10 ks

SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC) SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 61,8 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Pojistná matice, šířka

Tloušťka 6,6 mm

Všeobecné informace

AF velikost 1	70 mm	Délka závitu	6,6 mm
Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	6,6 mm
Vnitřní závit	M 63	Vnější průměr	80,85 mm
Vnější závit	M 63		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-24
eClass 9.0	27-14-44-24		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC) SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

