Výtah z online katalogu

UK 10-DREHSILA 250 (5X20)

Obj.č.:: 3005170

Vyobrazení ukazuje variantu UK 10-DREHSI (5x20)



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3005170

Pojistková svornice pro pojistkovou vložku G, průřez: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, šířka: 12 mm, barva: černá

Údaje

EAN	4 017918 091118
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03337 kg
Informace v katalogu	Strana 530 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.06.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	černá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V2

Rozměry

Šířka	12 mm
Délka	62 mm
Výška NS 35/7,5	57,2 mm
Výška NS 35/15	64,7 mm
Výška NS 32	62,1 mm

Technická data

Pojistka	G / 5 x 20
Způsob jištění	Skleněná
Zatěžovací rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-3
Jmenovitý proud I_N	10 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
	800 V (jako rozpojovací svornice)
Rozsah napětí světelné indikace	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Rozsah proudu světelné indikace	0,5 mA ... 1,1 mA
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	16 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	10 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,5 mm²
	10 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm²

2 vodiče se stejným průřezem pevný max	4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	10 mm²
Průřez tuhého vodiče s vložným můstkem max	10 mm²
Průřez ohebného vodiče s vložným můstkem max.	10 mm²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	11 mm
válečkový kalibr	B 6
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,5 Nm
Utahovací moment max	1,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá

3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)

1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

3006137	EB 10-12	Vložný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
0200075	FBI 2-12	Pevný můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná
0203454	FBI 10-12	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná

Nářadí

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Značení

0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0824992	ZB 6 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm

Zástrčka / adaptér

0303299	PSB 4/7/6	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: stříbrná
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: černá

0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: modrá
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: bezbarvá
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: zelená
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: šedá
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: červená
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: fialová
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: bílá
0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: žlutá

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.