

Име на продукта : Wipes IND  
 Реф.№.: BDS002186\_26\_20191108 (BG)

Дата на производство : 08.11.19 Version : 1.1  
 Замества: BDS002186\_20180727

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатори на продукта

**Wipes IND**  
 Насипно състояние

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Почистване - аксесоари

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

Допълнителни		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
 Бългaрия: + 359 2 9154 409

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

Физическо: неприложим.



Име на продукта : Wipes IND  
 Реф.№.: BDS002186\_26\_20191108 (BG)

Дата на производство : 08.11.19 Version : 1.1  
 Замества: BDS002186\_20180727

Отговаря на европейските наредби за козметика (76/768/EU)  
 Класификацията е установена опитно.  
**Здраве:** неприложим.  
 Отговаря на европейските наредби за козметика (76/768/EU)  
 Класификацията е Изчислителен метод.  
**Околна среда :** неприложим.  
 Отговаря на европейските наредби за козметика (76/768/EU)  
 Класификацията е Изчислителен метод.  
**Други рискове :** Избягвайте контакт с очите. При попадане в очите да се изплакнат незабавно обилно с вода и да се потърси медицинска помощ  
 Да се съхранява извън обсега на деца.  
**Други рискове :** Не са класифицирани

## 2.2. Елементи на етикета

### Етиктиране в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

Няма  
**Допълнителна информация за опасността:** Избягвайте контакт с очите. При попадане в очите да се изплакнат незабавно обилно с вода и да се потърси медицинска помощ  
 Да се съхранява извън обсега на деца.

#### Наредба (ЕС) No 648/2004 за измивните препарати:

Aqua, C9-11 Pareth 8, Dimethyl Gluturate, Isopropyl Alcohol, Dimethyl Succinate, PEG-75 Lanolin, Dimethyl Adipate, Chlorhexidine Digluconate, DMDM Hydantoin Parfum, Iodopropynyl Butylcarbamate, Limonene, Hexyl Cinnamal

неприложим.  
 Отговаря на европейските наредби за козметика (76/768/EU)

## 2.3. Други опасности

Няма информация

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

неприложим.

### 3.2. Смеси

Опасна съставка	Регистрационен номер	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Клас и категория на опасност	Предупреждение за опасност	Забележки
2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	<5	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	B
alcohols, C9-11, ethoxylated	01-2119980051-45	68439-46-3	614-482-0	<5	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1	H302,H318	

Explanation notes



<b>Име на продукта :</b>	Wipes IND	<b>Дата на производство :</b>	08.11.19 Version : 1.1
<b>Реф.№.:</b>	BDS002186_26_20191108 (BG)	<b>Замества:</b>	BDS002186_20180727

В : материал, който има ограничено използване в работно място, така както е указано в държавата.

(\* Обяснение на фазите на риска : виж глава 16)

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

<b>Контакт с очите :</b>	Ако субстанцията попадне в очите, изплакнете незабавно с вода обилно в продължение на няколко минути Потърсете лекар ако дразненето продължава
<b>Контакт с кожата :</b>	Не се очакват вредни за здравето ефекти
<b>Вдишване :</b>	Пазете на чист въздух, на топло и в покой. Потърсете лекарска помощ ако настъпят нездравни симптоми
<b>Поглъщане :</b>	При поглъщане не предизвайте повръщане Потърсете съвет от лекар

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

<b>Вдишване :</b>	Не се очакват вредни за здравето ефекти
<b>Поглъщане :</b>	Не се очакват вредни за здравето ефекти
<b>Контакт с кожата :</b>	Не се очакват вредни за здравето ефекти
<b>Контакт с очите :</b>	Дразни леко очите Симптоми : зачервяване и болка

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

<b>Общ съвет :</b>	Ако се почувствате зле, потърсете съвет от лекар (покажете етикета където е възможно) Ако симптомите се задържат, потърсете лекар
--------------------	--

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

пяна, въглероден двуокис или сух фактор

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Образува рискови продукти при разлагане  
CO,CO2

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Охлаждайте изложения на огън контейнер(и) като ги пръскате с вода  
При пожар не вдишвайте пушека

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Име на продукта : Реф.Nr.:	Wipes IND BDS002186_26_20191108 (BG)	Дата на производство : Замества:	08.11.19 Version : 1.1 BDS002186_20180727
----------------------------------	---	--	--

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Изгасете всички източници на възпламеняване  
Осигурете подходящо проветряване.  
Носете предпазни очила (EN 166).

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изтичане в канализацията или речни корита  
Ако замърсена вода достигне до отводнителните системи или речни корита, незабавно осведомете съответните власти.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте разсипаното с подходящ инертен материал

### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте само в добре проветрени пространства.  
Избягвайте контакт с очите.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Пазете на хладно, сухо , добре проветрено място  
Пазете от деца.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Почистване - аксесоари

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

Граници на излагане :

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
<b>ЕС установи ограничения за въздействие</b>			
2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	67-63-0	TWA	400 ppm



Име на продукта : Wipes IND  
 Реф.№.: BDS002186\_26\_20191108 (BG)

Дата на производство : 08.11.19 Version : 1.1  
 Замества: BDS002186\_20180727

		STEL	500 ppm
<b>Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria</b>			
2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	67-63-0	TWA	980 mg/m3
		STEL	1225 mg/m3

## 8.2. Контрол на експозицията

**Контролни процедури :** Осигурете подходящо проветряване.  
**Лична защита :** Избягвайте контакт с очите.  
**вдишване :** При недостатъчно проветряване, носете подходящо дихателно оборудване.  
 Препоръчителна дихателна защита: Респиратор за пречистване на въздуха, оборудван с патрон с органичен газ/пари (тип А)  
**ръце и кожа :** No special measures necessary.  
**очи :** Носете предпазни очила (EN 166).

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

**Външен вид: физическо състояние:** Хартиена тъкан пропита с течност.  
**цвят :** безцветно.  
**мирис:** цитрусов.  
**pH :** 6 - 8  
**Точка и обхват на кипене:** няма налични.  
**Точка на искрене :** > 100 °C  
**Степен на изпаряване :** неприложим.  
**Граници на излагане : горна граница :** няма налични.  
**долна граница :** няма налични.  
**Налягане на изпаренията :** няма налични.  
**Относителна плътност :** 1.00 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).  
**Разтворимост във вода :** Смесва се с вода  
**Самовъзпламеняване :** > 200 °C

### 9.2. Друга информация

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

### 10.2. Химична стабилност

Стабилно



<b>Име на продукта :</b>	Wipes IND	<b>Дата на производство :</b>	08.11.19 Version : 1.1
<b>Реф.Nr.:</b>	BDS002186_26_20191108 (BG)	<b>Замества:</b>	BDS002186_20180727

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Избягвайте прегряване

**10.5. Несъвместими материали**

Силен оксидиращ агент

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

CO,CO2

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

<b>остра токсичност:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>корозивност/дразнене на кожата:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>мутагенност на зародишните клетки:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>канцерогенност:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>репродуктивна токсичност:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>опасност при вдишване:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Информация относно вероятните пътища на експозиция:



Име на продукта : Wipes IND  
 Реф.Nr.: BDS002186\_26\_20191108 (BG)  
 Дата на производство : 08.11.19 Version : 1.1  
 Замества: BDS002186\_20180727

**Вдишване :** Не се очакват вредни за здравето ефекти  
**Поглъщане :** Не се очакват вредни за здравето ефекти  
**Контакт с кожата :** Не се очакват вредни за здравето ефекти  
**Контакт с очите :** Може да предизвиква дразнене.

**Токсикологични данни :**

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	67-63-0	LD50 орално, плъх	5840 mg/kg
		LC50 инхал. плъх	> 25000 mg/l
		LD50 дерм. заек	13900 mg/kg
alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	LD50 орално, плъх	1000-1400 mg/kg
		LD50 дерм. заек	>2000 mg/kg

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

неприложим.  
 Отговаря на европейските наредби за козметика (76/768/EU)

**Екотоксикологични данни:**

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	67-63-0	IC50 морски водорасли	1000 mg/l
		LC50 риба	9640 mg/l
		EC50 за водни бълхи	9714 mg/l
alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	LC50 риба	10-100 mg/l
		EC50 за водни бълхи	5-25 mg/l

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Няма данни от експерименти

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма данни от експерименти

**12.4. Преносимост в почвата**

Смесва се с вода

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Няма информация



Име на продукта :	Wipes IND	Дата на производство :	08.11.19 Version : 1.1
Реф.Nr.:	BDS002186_26_20191108 (BG)	Замества:	BDS002186_20180727

## 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни от експерименти

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Национални нормативи : Не изхвърляйте в канали или в природата, а в упълномощени за целта пунктове за събиране на отпадъци. Изхвърлянето на отпадъци следва да е съобразено с местното, държавно или национално законодателство.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1. Номер по списъка на ООН

UN-номер : Не е класифициран като опасен при транспортиране

### 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на пратката: неприложимо

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас: неприложимо  
ADR/RID - Класификационен код: неприложимо

### 14.4. Опаковъчна група

Група на опаковане: неприложимо

### 14.5. Опасности за околната среда

ADR/RID - Опасно за околната среда: №  
IMDG - Замърсява морската вода: No  
IATA/ICAO - Опасно за околната среда: №

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

ADR/RID - Tunnelcode: неприложимо  
IMDG - Ems: неприложимо





Име на продукта :	Wipes IND	Дата на производство :	08.11.19 Version : 1.1
Реф.Nr.:	BDS002186_26_20191108 (BG)	Замества:	BDS002186_20180727

IATA/ICAO - PAX:	неприложимо
IATA/ICAO - CAO	неприложимо

#### 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC

неприложим.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с настоящите европейски изисквания. Отговаря на европейските наредби за козметика (76/768/EU)  
Има козметично досие

#### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е налична информация

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

\*Предупреждение за опасност H225 : Силно запалими течност и пари.  
H302 : Вреден при поглъщане.  
H318 : Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H319 : Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H336 : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

acronyms and synonyms: TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
Летливи органични вещества:  
PBT = persistent bioaccumulative toxic  
vPvB = very persistent very bioaccumulative

Този продукт трябва да се съхранява, претоварва и използва в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики и съобразно всяка законова регулация. Съдържащата се тук информация се основава на сегашното ниво на нашите познания и е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност. Тя не гарантира никакви специфични качества. Извън честното договаряне с цел проучване, изследване и преразглеждане на рисковете за здравето, безопасността и околната среда, никаква част от тези документи не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма без писменото съгласие на CRC.