

Zkoušečka napětí Testboy Car Tester



Obj. č.: 12 02 56



Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zkoušečky napětí Car Tester.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Testboy[®]

Ovládací prvky a připojení



1. Zkušební hrot (pól „+“)
2. Krokosvorka (pól „-“)
3. LED kontrolka

Provádění měření

Vodič v měřicím obvodu i zkušební hrot musí být v bezvadném stavu. Přístroj byste měli používat pouze v suchém, čistém prostředí. Špína a vlhkost snižují izolační odpor a mohou obzvláště u vyšších napětí způsobit zasažení elektrickým proudem.

Měření napětí

Ke zkušebnímu hrotu nesmíte přiložit vyšší napětí než 60 V AC/DC. Při překročení této hraniční hodnoty hrozí poškození přístroje a ohrožení uživatele. Přiložte zkušební hrot k testovanému objektu a přečtete naměřenou hodnotu.

1) Testování napětí

Uzemněte krokosvorku (např. k podvozku motorového vozidla). Dotkněte se měřicím hrotem měřeného objektu. Podle napětí a polaritě se rozsvítí příslušné LED kontrolky.

2) Testování baterie

Uzemněte krokosvorku. Dotkněte se měřicím hrotem kladného pólu. Rozsvítí se LED kontrolka +/- a zobrazí se naměřený napěťový rozsah.

3) Testování vodiče propíchnutím

Uzemněte krokosvorku. Posuňte postranní šoupátko směrem dolů, vložte měřený kabel do štěrbin. Posuňte šoupátko směrem dopředu. Přitom propíchnete izolaci kabelu. Zobrazí se naměřená hodnota. Chcete-li kabel vyjmout, posuňte šoupátko zpět dolů.

4) Testování polaritě

Připojte testovaný kabel ke krokosorce. Přiložte nyní zkoušecí hrot na kladný pól baterie. Pokud je kabel uzemněný, rozsvítí se LED kontrolka +/- . Pokud kabel vede napětí baterie, nerozsvítí se nic. Provedte stejný test také se záporným pólem baterie.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zkoušečky napětí. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Zkoušečka napětí nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zkoušečky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na zkoušečku napětí Car Tester poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/09/2011