Výtah z online katalogu

GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62 GY

Obj.č.:: 1765289

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1765289

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Počet pólů: 4, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: šedá, Povrch kontaktů: Cín

Údaje	
EAN	4 017918 228064
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00218 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 16.11.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítko rastru	7,62 mm
Rozměr a	22,86 mm
Počet pólů	4

Technická data

Rodina výrobků	GMSTBA 2,5/..-G
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Jmenovité napětí U_N	400 V
Barva	šedá

Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	250 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	12 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.