


PSD-S CE-TM SCREW

Obj.č.: 2700095


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700095>

Připojovací prvek se šroubovými svorkami pro montáž na trubku

Údaje

EAN	 4 046356 490979
Balení	1 ks
Celní tarif	85318095
Váha brutto v kusech	0,0918 kg
Informace v katalogu	Strana 348 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
02.02.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Průměr	69 mm
Výška	27 mm
Materiál	PA-GF
Barva	černá
Hmotnost	84 g
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C

Druh ochrany	IP65, v namontovaném stavu
Montážní poloha	libovolně
Způsob montáže	Montáž na trubku
Pokyn pro montáž	Těsnění předmontováno u každého prvku
Počet namontovatelných signalizačních prvků	max. 5
Rozsah dodávky	Koncový kryt a těsnění

Elektrická data

vstupní rozsah jmenovitého napětí	12 V AC/DC ... 240 V AC/DC
-----------------------------------	----------------------------

Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14

Atesty / shody

Elektromagnetická slučitelnost	Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES a směrnicí nízkého napětí 2006/95/EG
--------------------------------	--

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2700150	PSD-S ME A-SH M18	Adaptér pro jednootvorovou montáž
2700164	PSD-S ME B-M	Patka pro trubku Ø 25 mm, kov, černá
2700163	PSD-S ME B-P	Patka pro trubku Ø 25 mm, plast, černá
2700143	PSD-S ME BR-BM	Úhlový profil pro patkovou montáž, černý
2700149	PSD-S ME BR-BM/HCR	Úhlový prvek pro patkovou montáž, zakryté vedení kabelů, černý
2700156	PSD-S ME BT 110	Patka s integrovanou trubkou, 110 mm dlouhá, černá
2700151	PSD-S ME FB	vybočená patka, rozteč 7,5°, černá
2700153	PSD-S ME OB	Instalační krabice s postranním zavedením kabelu pro montáž na podlahu a patkovou montáž
2700155	PSD-S ME OB/MB	Instalační krabice s magnetickou patkou pro patkovou montáž, černá
2700154	PSD-S ME T-M 1000	Trubka, 1000 mm dlouhá, Ø 25 mm
2700157	PSD-S ME T-M 250	Trubka, 250 mm dlouhá, Ø 25 mm
2700158	PSD-S ME T-M 400	Trubka, 400 mm dlouhá, Ø 25 mm
2700152	PSD-S ME T-P 45	Trubka, 45 mm délka, Ø 25 mm, pro přímou motnáž trubky na vybočenou patku

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.