
Výtah z online katalogu

ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C2 R1,3

Obj.č.:: 1883158

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1883158

Přímý konektor, Jmenovitý proud: 10 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 7,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Přímý konektor

Údaje

EAN	4 017918 161125
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00578 kg
Informace v katalogu	Strana 367 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítko rastru	7,5 mm
Rozměr a	22,5 mm
Počet pólů	3

Technická data

Rodina výrobků	ZEC 1,5/..-ST
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	10 A
Jmenovité napětí U_N	400 V
jmenovitý průřez	1,5 mm²
Zatěžovací proud maximální	10 A (při průřezu vodiče 1,5 mm^2)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	7 mm
válečkový kalibr	A 1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace	cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Značení		
0804455	SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,5 mm


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Síla desek plošných spojů: 1,6 ± 0,2 mm

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.