

PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10222

Obj.č.: 1943878

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1943878>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 7,62 mm, Barva: modrošedá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Pojistná příruba: příslušenství č. výr. 1827570

Údaje

EAN	 4 017918 850920
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00693 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	7,62 mm
Rozměr a	22,86 mm
Počet pólů	4
rozměry kolíku	1 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Technická data

Rodina výrobků	PC 4/..-G
----------------	-----------

skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	20 A
Jmenovité napětí U_N	400 V
Zatěžovací proud maximální	20 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	modrošedá
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	20 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	20 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž

1827570	BF-PC 4	Pojistná příruba, je osazena vpravo i vlevo na kontaktních lištách, k sešroubování s PC 4/...-STF-7,62
---------	---------	--

Značení

1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm
0805153	SK 7,62/3,8:SO	Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Označovací karty, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení

Zástrčka / adaptér

1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená
---------	----------	---------------------------------

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.