Výtah z online katalogu

ZFKDSA 10-10,00- 6 GYBDPE-L1SO

Obj.č.:: 1737284

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1737284

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 76 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 10 mm, Počet pólů: 6, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °

Údaje

EAN	4 046356 183970
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,06403 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.01.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	33,4 mm
Měřítko rastru	10 mm
Rozměr a	50 mm
Počet pólů	6
rozměry kolíku	1,2 x 1,4
vzdálenost kolíků	10 mm
průměr vyvrtaného otvoru	2,2 mm

Technická data

Rodina výrobků	ZFKDS(A) 10
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	320 V
jmenovité napětí (III/2)	400 V
jmenovité napětí (II/2)	800 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	76 A
jmenovitý průřez	10 mm²
Délka odstranění izolace	12 mm

Data připojení

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.