Výtah z online katalogu

PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:11-12

Obj.č.:: 1702508

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702508

Zástrčka, Jmenovitý proud: 10 A, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	4 046356 588980
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00253 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.06.2010

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítko rastru	5 mm
Rozměr a	5 mm
Počet pólů	2

Technická data

Rodina výrobků	PT 1,5/..-PH
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	10 A
Jmenovité napětí U_N	250 V
jmenovitý průřez	1,5 mm²

Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	10 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	1 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
AWG podle UL/CUL min	28
AWG podle UL/CUL max	14

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.