# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

## Product Features

- Další délky trnů na vyžádání
- Směr zasunutí rovnoběžný s osou vodiče
- W typy s odstupem pro umytí
- Standardní lišta s trny pro 320 V (III/2)

## Key commercial data

| | |
|---|---|
| **package_quantity** | 250 |
| **GTIN** | 4017918029784 |

## Technical data

### Rozměry

| | |
|---|---|
| **Délka** | 12 mm |
| **Měřítko rastru** | 5,08 mm |
| **Rozměr a** | 10,16 mm |
| **rozměry kolíku** | 1 x 1 mm |
| **průměr vyvrtaného otvoru** | 1,4 mm |

### Všeobecné

| | |
|---|---|
| **Rodina výrobků** | MSTBA 2,5/..-G |
| **skupina izolačního materiálu** | I |
| **zatěžovací rázové napětí (III/3)** | 4 kV |
| **zatěžovací rázové napětí (III/2)** | 4 kV |
| **zatěžovací rázové napětí (II/2)** | 4 kV |
| **Jmenovité napětí (III/3)** | 250 V |
| **jmenovité napětí (III/2)** | 320 V |
| **jmenovité napětí (II/2)** | 400 V |
| **Přípojka podle normy** | EN-VDE |
| **Jmenovitý proud $I_N$** | 12 A |
| **Zatěžovací proud maximální** | 12 A |
| **Izolační materiál** | PA |

# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

## Technical data

### Všeobecné

| | |
|---|---|
| **Třída hořlavosti podle UL 94** | V0 |
| **Barva** | zelená |
| **Počet pólů** | 3 |

## classifications

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 272607xx |
| **eCl@ss 4.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.0** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 6.0** | 27260704 |
| **eCl@ss 7.0** | 27440402 |
| **eCl@ss 8.0** | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 3.0** | EC001121 |
| **ETIM 4.0** | EC002637 |
| **ETIM 5.0** | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 30211810 |
| **UNSPSC 7.0901** | 39121409 |
| **UNSPSC 11** | 39121409 |
| **UNSPSC 12.01** | 39121409 |
| **UNSPSC 13.2** | 39121409 |

## approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

### Approval details

**CSA**

| **Usegroups** | **B** | **D** |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 15 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

## approvals

**UL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 15 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**cUL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 15 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**GOST**

**IECEE CB Scheme**

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

## approvals

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí UN | 300 V | 300 V |
| Jmenovitý proud IN | 10 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

| CCA | |
|---|---|
| | |
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

cULus Recognized

## accessories

### Záslepka

MSTB-BL - 1755477



### Popisky svorek, potištěné

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



### Kódovací prvek

CR-MSTB - 1734401



# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

## accessories

**Popisky svorek, nepotištěný**

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



**Označovací pero**

B-STIFT - 1051993



## accessories

SK 5,08/3,8:SO - 0805085



## Drawings

# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Vrtací schéma




Diagram



# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram




Diagram



# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram




Diagram



# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram

Plug: TMSTBP 2,5/5-ST(F)(-5,08)
Header: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-(5,08)




Diagram

Plug: FKC 2,5/5-ST(F)-5,08
Header: MSTB(A) 2,5/5-G(F)-5,08



# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram




Diagram



# Kontaktní lišta - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Diagram




Výkres v měřítku




© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com