Výtah z online katalogu

PTS 1,5/S/1P BU

Obj.č.:: 3214466



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3214466

Průchozí svornice, Způsob připojení: Připojení Push-in / Zástrčka, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 37 mm, Barva: modrá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 20.09.2010

Údaje

EAN	4 046356 623292
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00377 kg
Informace v katalogu	Strana 366 (CAT-3-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	modrá
Izolační materiál	PA

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	3,5 mm
Délka	50,7 mm
Výška	37 mm
Výška NS 35/7,5	38,5 mm
Výška NS 35/15	46 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I_N	17,5 A (Respektujte snížení výkonu)
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	ja
Počet pólů	1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,14 mm²
	1 mm²
Způsob připojení	Připojení Push-in / Zástrčka
Délka odstranění izolace	8 mm

válečkový kalibr	A1 / B1

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	cULus Recognized, GL, LR

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3214576	D-PTS 1,5/S	Zakončovací kryt, Délka: 50,7 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 37 mm, Barva: šedá
Montáž		
3030721	ATP-ST 4	Oddělovací deska oddílů, Délka: 61 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 42 mm, Barva: šedá
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

3213056	FBS 10-3,5	Můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3213125	FBS 10-3,5 BU	Můstek, Počet pólů: 10, Barva: modrá
3213014	FBS 2-3,5	Můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3213069	FBS 20-3,5	Můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená
3213138	FBS 20-3,5 BU	Můstek, Počet pólů: 20, Barva: modrá
3213027	FBS 3-3,5	Můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3213099	FBS 3-3,5 BU	Můstek, Počet pólů: 3, Barva: modrá
3213030	FBS 4-3,5	Můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3213109	FBS 4-3,5 BU	Můstek, Počet pólů: 4, Barva: modrá

3213043	FBS 5-3,5	Můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3213112	FBS 5-3,5 BU	Můstek, Počet pólů: 5, Barva: modrá
3214356	RB ST (2,5/4)-1,5/S	Redukční můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3213250	RB ST 6-1,5/S	Redukční můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená

Nářadí

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Obecně

3208090	PT-IL	Ovládací nálepky pro techniku připojení Push-in

Software

5146040	CLIP-PROJECT ADVANCED	Vícejazyčný software pro pohodlné projektování výrobků od Phoenix Contact na nosné lišty dle normy a pro dodatečně integrovaný softwarový modul TRABTECH-select pro plánování rozsáhlých konceptů přepěťové ochrany.
5146053	CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	Vícejazyčný software pro projektování svorkovnic. Označovací modul umožňuje profesionální popisování popisek a štítků pro označení svorek, vodičů a kabelů, jakož i přístrojů. Dodatečně integrovaný softwarový modul TRABTECH-select pro plánování rozsáhlých konceptů přepěťové ochrany.

Značení

0809298	GBS-ZB/26X6	Označovací štítek skupiny, připevnitelný do středu svorky pro šroubové, pružinové a zářezové svornice, popisovatelný zástrčnými štítky ESL 26 x 6 nebo EST 25 x 6 mm, v části patice označovacím štítkem, délka: 29 mm
3040588	PC	Kódovací hvězdice, Délka: 3 mm, Šířka: 3 mm, Výška: 6 mm, Barva: červená
0828295	TMT (EX9,5)R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 9,5 x 50000 mm
0829484	UCT-TM 3,5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,95 x 10,5 mm
0829581	UCT-TM 3,5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,95 x 10,5 mm

0829486	UCT-TMF 3,5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm
0829415	ZB 3,5 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 10,5 mm
0829414	ZB 3,5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 10,5 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér

0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku

Obecně

3212882	PR 1,5/S	Pojistka, Barva: oranžová
3212895	PR 1,5/S/2	Pojistka, Barva: oranžová
3212905	PRZ 1,5/S	Pojistka, Šířka: 3,5 mm, Délka: 3 mm, Barva: oranžová
3212918	PZ 1,5/S/2	Odlehčovač tahu, Barva: černá

Zástrčka / adaptér

3212484	PP-H 1,5/S/1	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212497	PP-H 1,5/S/1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá
3212507	PP-H 1,5/S/1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá
3212659	PP-H 1,5/S/1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212662	PP-H 1,5/S/1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá
3212675	PP-H 1,5/S/1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá
3212688	PP-H 1,5/S/1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212691	PP-H 1,5/S/1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá
3212701	PP-H 1,5/S/1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá
3212714	PP-H 1,5/S/1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212727	PP-H 1,5/S/1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá
3212730	PP-H 1,5/S/1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá
3212594	PP-H 1,5/S/10	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 10, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 35 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212604	PP-H 1,5/S/11	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 11, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 38,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212617	PP-H 1,5/S/12	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 12, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 42 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá

3212620	PP-H 1,5/S/13	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 13, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 45,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212633	PP-H 1,5/S/14	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 14, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 49 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212646	PP-H 1,5/S/15	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 15, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 52,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212510	PP-H 1,5/S/2	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 2, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 7 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212523	PP-H 1,5/S/3	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 3, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 10,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212536	PP-H 1,5/S/4	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 4, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 14 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212549	PP-H 1,5/S/5	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 5, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 17,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212552	PP-H 1,5/S/6	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 6, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 21 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212565	PP-H 1,5/S/7	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 7, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 24,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212578	PP-H 1,5/S/8	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 8, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 28 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá
3212581	PP-H 1,5/S/9	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 9, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 31,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.