

**Nástroj k nalisování koncovek
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 3
Objednací číslo	0567300000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm ² , 6mm ² , Čtvercové krimpování
GTIN (EAN)	4008190052423
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	426 g	Čistá hmotnost	427,56 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Mechanické, bez
vyměnitelných vložek

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Čtvercové krimpování	Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²
Průřez koncovek, max.	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Technické údaje [WSCAD](#)

**Nástroj k nalisování koncovek
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy