Výtah z online katalogu

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK

Obj.č.:: 1527618



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527618

Rozvaděč Y, 3pólový + PE, přímá zástrčka M12 na 2x přímou zásuvku M12, měřidlo 21 mm

Údaje	
EAN	4 017918 958732
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,02658 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 05.01.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	3
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
	IP68
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Listed

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Zástrčka M12 x 1, rozbočovač Y, měřidlo 21 mm

Schéma zapojení



Obsazení kontaktů rozbočovače Y M12

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů



Zobrazení pólů zásuvka M12, 3-pólová + PE



Obsazení pólů zásuvky M12, 3pólové, přemostěné, s PE, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.