Výtah z online katalogu

SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA

Obj.č.:: 1440135



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440135

Konektory, 5-pólový, přímá zásuvka M12, Kódování B, Šroubové připojení, Rýhovaný materiál: ušlechtilá ocel, Vnější průměr kabelu 5,5 mm ... 8,6 mm

Údaje	
EAN	4 046356 483339
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,06179 kg
Informace v katalogu	Strana 139 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 06.01.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	B - inverzní
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
	IP69K
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (konektor M12)
	0,2 Nm (Šroubové svorky)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Přítlačný šroub u vnějšího průměru kabelu 4 mm ... 8 mm)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Přítlačný šroub u vnějšího průměru kabelu 8 mm ... 12 mm)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těla úchytky	ušlechtilá ocel
Materiál rýhovaná matice	ušlechtilá ocel
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez vodiče	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Průřez vedení AWG	24 ... 18
Pokyn pro montáž	Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů, tak i bez nich
Vnější průměr vedení	5,5 mm ... 8,6 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



přímá stíněná zásuvka M12 x 1

Schématický výkres



Zobrazení pólů zásuvka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od dutinek

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.