

**THM
THM GEW 15/6 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tkaninové štítky THM GEW jsou vyrobeny z vysoce pružné bavlněné textilie. Dodávka na kotoučích pro termotransferové tiskárny umožňuje tlustší vrstvu lepidla než je možné při použití kancelářských tiskáren formátu A4.

Tato pružnost spolu s tlustou vrstvou lepidla zajišťují bezpečnější přilepení a umožňují použití zahnutých nebo kulatých předmětů, jako jsou například kabely nebo hadice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM GEW 15/6 GE
Objednací číslo	1059790000
Verze	THM, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248808182
Mnž.	1 ks
Balení	Cívka
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Hloubka	0,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,012 inch
Čistá hmotnost	366 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo	Materiál	Bavlněná tkanina
Metoda tisku	Termotransfer	Počet na list	10 000
Počet na roli	10 000	Rozsah provozní teploty	-29...80 °C
Schválení podle UL 969	Ne	Verze	Samolepicí
Šířka	15 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

THM
THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy



THM
THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

