

**HDC pouzdra
HDC IP68 06B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 06B AS
Objednací číslo	1081510000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Pouzdro spojek, Šroubovací zástrčka, Standardně
GTIN (EAN)	4032248844258
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	29,5 mm	Výška (v palcích)	1,161 inch
Rozměr při montáži – šířka	70 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	160 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K

Rozměry

Celková délka pouzdra	132 mm	Délka rozteče otvorů A2	70 mm
-----------------------	--------	-------------------------	-------

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	Silikonová pryž
Velikost	3	Verze svorky	Šroubovací zástrčka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Velikost	3	Stupeň krytí	IP68, IP69K
----------	---	--------------	-------------

Material

Barevný	Černá
---------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

HDC pouzdra HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC IP68 06B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

