

**HDC vložka
HDC 24B HP550 MPL2 TYP2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B HP550 MPL2 TYP2
Objednací číslo	1103770000
Verze	HDC vložka, Počet pólů: 2, Velikost: 8
GTIN (EAN)	4032248877973
Mnž.	1 ks

HDC vložka HDC 24B HP550 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5,512 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1,654 inch
Výška	46 mm	Výška (v palcích)	1,811 inch
Rozměr při montáži – šířka	32 mm	Rozměr při montáži – výška	130 mm
Čistá hmotnost	93 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	120 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
------------------------	--------	------------------------	--------

Všeobecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Materiál	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Řada	HighPower		

Design

Skupina produktů	HDC vložka	Typ produktu	Montážní rám
------------------	------------	--------------	--------------

General data

Počet pólů	2	Velikost	8
------------	---	----------	---

Material

Barevný	Stříbřitě šedá	Materiál	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
---------	----------------	----------	---------------------------------------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-01-92	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

HDC vložka HDC 24B HP550 MPL2 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

