Výtah z online katalogu

SACC-DSI-MSB-5CON-L180 SCO

Obj.č.:: 1543647



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1543647

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 5pólový, M12-SPEEDCON, s kódováním B, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s přímým pájeným spojem

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 13.03.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 102179
Balení	20 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01341 kg
Informace v katalogu	Strana 188 (CAT-2-2013)

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ

Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	B - inverzní
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s kontramaticí
Způsob připojení	Pájecí trny
Délka pájecích kontaktů	6 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku



Vestavná zástrčka M12




Montážní otvor s ochranou proti protočení pro závit Pg9



Čelní pohled M12

Schématický výkres



Zobrazení pólů zástrčka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od trnů

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.