
Výtah z online katalogu

RTO 5-TC

Obj.č.:: 3049961



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049961

Průchozí svornice se spojením maticovými svorkami a transparentním krytem s ochranou proti dotyku, průřez: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka 16,3 mm, barva: šedá

Údaje	
EAN	4 046356 431385
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03281 kg
Informace v katalogu	Strana 457 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 24.06.2008

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Poznámka	Upozornění: u neizolovaných kabelových ok je nutné nasadit prodloužení trasy BE-RT… (viz příslušenství)!
Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá

Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	16,3 mm
Délka	66 mm
Výška NS 35/7,5	51 mm
Výška NS 35/15	58,5 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	41 A (při průřezu vodiče 6 mm²)
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	41 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
Otevřená boční stěna	ja

Data připojení

Poznámka	Připojovací svorníky
Min. průřez vodiče, tuhý	0,1 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,1 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	10
Min. průřez připojení kabelového oka	0,5 mm²
Max. průřez připojení kabelového oka	6 mm²
Způsob připojení	Maticové svorky
Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	2,5 Nm
Utahovací moment max	3 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	GOST, ABS
Vyžádané aprobace:	
Aprobace z:	

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3049819	BE-RT 3/5	Prodloužení trasy, Barva: šedá
3049097	D-RT 3/5	Zakončovací kryt, Délka: 65 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 50,4 mm, Barva: šedá
3036741	DP PS-8	Distanční deska, Barva: červená
Montáž		
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm

0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0706647	TPNS-UK	Oddělovací deska, Délka: 80 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 70 mm, Barva: šedá

Můstky

3030284	FBS 2-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3030297	FBS 3-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3030307	FBS 4-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3030310	FBS 5-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3030323	FBS 10-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3033802	FBSRH 2-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3033803	FBSRH 3-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3033804	FBSRH 4-8	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená

Obecně

1209868	SHN 8	Nástrčkový klíč, šířka klíče 8 mm

Značení

0819217	UC-TM 16	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 15,45 x 10,5 mm
0824621	UC-TM 16 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 15,45 x 10,5 mm
0829146	UCT-TM 16	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 14,8 x 9,6 mm
0829637	UCT-TM 16 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 14,8 x 9,6 mm
0827463	ZB 16 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16,3 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 16,25 mm
0824946	ZB 16,3 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16,3 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 16,25 mm
0820222	ZB 16,3:UNPRINTED	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16,3 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 16,25 mm
0827461	ZB 16:UNPRINTED	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Velikost popisovaného pole: 16 x 10,5 mm

Zástrčka / adaptér

0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá

0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
3032871	PAI-4-N GY	Zkušební adaptér, Barva: šedá
3031005	PS-8	Zkušební adaptér, Barva: červená
3048564	PS-8/2,3MM RD	Zkušební adaptér, Barva: červená

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.