Výtah z online katalogu

SACB-4/ 4-L-C GG SCO P

Obj.č.:: 1452864



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452864

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 4, Počet pólů: 4, Obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, pnp; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, Stínění: ne

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 14.12.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	4 046356 553728
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,124 kg
Informace v katalogu	Strana 119 (CAT-4-2013)

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	24 V DC
Provozní napětí maximálně U_{max}	30 V DC
Proudová zatížitelnost na V/V signál	2 A
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo	4 A

Jmenovitý proud celkově	10 A
Počet pólů	4
Počet zásuvných míst	4
Krytí	IP65
	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 80 °C
typ připojení senzoru/aktoru	Zásuvka M12 SPEEDCON

Lokální funkce diagnostiky

Místní diagnostika	Napájecí napětí zelená LED
	ukazatel stavu I/O žlutá LED

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Výměnné šroubové připojení
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru	0,4 Nm
Utahovací moment ucpávkového šroubu	0,4 Nm

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PBT
Materiál zalévací hmoty	PUR
Materiál kontakt	Cu slitina
Materiál povrch kontaktu	pozlacená
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	Sn
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	PA
Materiál plášť závitu	PBT
Materiál kroužek O	NBR
Materiál těsnění	NBR (Přípojný nástavec)

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka	1 / 4 (A) = WH

	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1208445	SACC BIT M12-D20	Zásuvný nástavec k montáži volně osaditelných konektorů SACC M12, kromě konektoru M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1206463	SZK PZ2 VDE	Šroubovák, kříž PZ, VDE izolovaná, velikost: PZ 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
Ochranné a uzavírací prvky		
1553129	PROT-MS SCO	Ucpávkový šroub M12 s rychlým zajištěním SPEEDCON pro neobsazené dutinky M12 kabelů senzorů/aktorů, boxů a vestavných zástrčkových konektorů
Značení		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm

0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Popisový štítek se štítkem stykače, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Popisový štítek se štítkem stykače, lze objednat: v pásech, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm

přípojný nástavec

1401391	SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/	Přípojný nástavec, použitelné pro Box senzoru/aktoru, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 4, Obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, Délka vedení: 0,5 m ... 50 m, Stínění: ne
1453054	SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P	Přípojný nástavec, použitelné pro Box senzoru/aktoru, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 4, Obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, Délka vedení: 5 m, Stínění: ne
1453067	SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P	Přípojný nástavec, použitelné pro Box senzoru/aktoru, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 4, Obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, Délka vedení: 10 m, Stínění: ne
1453229	SACB-C-H180-8/16 SCO P	Přípojný nástavec s integrovaným konektorem, pro boxy senzoru/aktoru M12 s plastovým závitem SPEEDCON a zásuvným šroubovým připojením, pro 4, 6 nebo 8 zásuvných míst

Výkres/schéma

Výkres v měřítku






Schéma zapojení



Schématický výkres



zásuvné místo M12 zásuvka, 4pólová

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.