

Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 6245 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Abbildung ähnlich

Integrovat, rozšířit a přizpůsobit:

Ideální rozšíření pro každou aplikaci

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krabic Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Montážní desky

Montážní desky, s nebo bez otvorů, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB MOPL 6245 MSZN
Objednací číslo	1194020000
Verze	Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 565 mm, Šířka: 389 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118028126
Mnž.	1 ks

Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 6245 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	389 mm	Šířka (v palcích)	15,315 inch
Výška	565 mm	Výška (v palcích)	22,244 inch
Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	2 835 g		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy
Provedení povrchu	galvanizované		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy	Provedení povrchu	galvanizované
Průměr otvoru pájecího oka (D)	7 mm	Tloušťka materiálu	1,5 mm

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-40-06-39

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 6245 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

