

**Nářadí
multi-stripax IE-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	multi-stripax IE-POF
Objednací číslo	1208880000
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
GTIN (EAN)	4032248990276
Mnž.	1 ks

Datový list

Náradí multi-stripax IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Váha	250 g	Čistá hmotnost	550 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, min. 2 mm Průřez vodiče (kapacita odřezávání) 6 mm²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-38-90	eClass 8.1	21-04-38-90
eClass 9.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Nářadí
multi-stripax IE-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití****Příklad použití**