Výtah z online katalogu

MC 1,5/11-G-3,5

Obj.č.:: 1844304

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1844304

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 11, Měřítko rastru: 3,5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Údaje	
EAN	4 017918 113346
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0025 kg
Informace v katalogu	Strana 224 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	9,2 mm
Výška	7,7 mm
Měřítko rastru	3,5 mm
Rozměr a	35 mm
Počet pólů	11

rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Technická data

Rodina výrobků	MC 1,5/..-G
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovité napětí U_N	160 V
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PBT
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	8 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	8 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1841161	MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5	Světlovodné vlákno, Měřítko rastru: 3,5 mm, Počet pólů: 10, Rozměr a: 1,5 mm, Barva: průhledná
1841187	MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5	Světlovodné vlákno, Měřítko rastru: 3,5 mm, Počet pólů: 10, Rozměr a: 2,3 mm, Barva: průhledná
1841200	MC 1,5/10-LWL 4-3,5	Světlovodné vlákno, Měřítko rastru: 3,5 mm, Počet pólů: 10, Rozměr a: 4 mm, Barva: průhledná
Značení		
0804073	SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-99, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 3,5 mm
Zástrčka / adaptér		
1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1840450	MC 1,5/11-ST-3,5	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 11, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1863246	MCVR 1,5/11-ST-3,5	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 11, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1862946	MCVW 1,5/11-ST-3,5	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 11, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Diagram



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.