

**Nástroj k nalisování koncovek
CTX CM 3.6 ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpovací kleště pro točené kontakty**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 3.6 ZERT
Objednací číslo	1270320000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm ² , 10mm ² , W krimpování
GTIN (EAN)	4050118058611
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Váha	730 g	Čistá hmotnost	730 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Krimpovací rozsah, min.	4 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	4 mm ²	Krimpování - typ/profil	W krimpování
Profil krimpování 2, min.	6 mm ²	Profil krimpování 3, min.	10 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Nástroj k nalisování koncovek
CTX CM 3.6 ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy