Výtah z online katalogu

SACC-DSI-FS-5CON-L180/SCO SH

Obj.č.:: 1553019



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553019

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 5pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním A, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s přímým pájeným spojem

CANopen DeviceNet SPEEDCON LOCKING

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2006

Údaje

EAN	4 046356 162197
Balení	20 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01362 kg
Informace v katalogu	Strana 188 (CAT-2-2013)

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny Pg9 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny
Délka pájecích kontaktů	6 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku



M12 přídavný zástrčkový spoj




Montážní otvor s ochranou proti protočení pro závit Pg9



Čelní pohled M12

Schématický výkres



Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.