

**WriteOn
WO 76/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Podobné ilustraci

Kabelové značky WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 39 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku. Značka je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku. Snadné a rychlé značení pomocí laserové tiskárny, maticové tiskárny, tepelně přenosové tiskárny, kuličkového pera nebo STI fixu od společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WO 76/25 TP
Objednací číslo	1609760000
Verze	WriteOn, Označení vodičů a kabelů, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190008789
Mnž.	1 ks

WriteOn WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	76 mm	Šířka (v palcích)	2,992 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	39 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Materiál	Vinylová fólie
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	Schválení podle UL 969	Ne
Typ tisku	prázdný	Verze	Samolepicí
Šířka	76 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče	6 - 18 mm
Vnější prům. vodiče, max.	18 mm	Vnější prům. vodiče, min.	6 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP