

## ESG SCHS2 K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od těchto výrobců:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potitštění na laserové tiskárně SpeedMarking.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SCHS2 K
Objednávací číslo	<a href="#">1720600000</a>
Verze	ESG, Příslušenství x 8 mm, PVC, Barevný: Černá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4008190362270
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">1324380000</a>

**ESG  
SCHS2 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Výška	1 000 mm	Výška (v palcích)	39,37 inch
Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	31 g		

**Obecné údaje**

Barevný	Černá	Barva materiálu podle kódu odporu	0
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Oboustranná lepicí páska	Materiál	PVC
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C	Verze	Samolepicí
Šířka	8 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje [WSCAD, EPLAN](#)

**Datový list****ESG  
SCHS2 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**