
Výtah z online katalogu

DMCV 1,5/ 7-G1F-3,5-LR P20THR

Obj.č.:: 1787441

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1787441

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 7, Měřítko rastru: 3,5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: SMD/THT/THR

Údaje	
EAN	4 046356 597067
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0038 kg
Informace v katalogu	Strana 187 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 12.07.2010

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	10,6 mm
Výška	12 mm
Měřítko rastru	3,5 mm
Rozměr a	21 mm
Počet pólů	7

rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	5,50 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Technická data

Rodina výrobků	DMCV 1,5/..-G1F-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovité napětí U_N	160 V
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	150 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	8 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1790647	CP-DMC 1,5-THR NAT	Kódovací profil, k dodatečnému zasunutí do kódovacích žeber zástrčky nebo zásuvky konektoru, z izolačního materiálu, barva: přírodní

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1790535	DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 7, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
1790344	DFMC 1,5/ 7-STF-3,5	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 7, Měřítko rastru: 3,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Diagram




Výkres v měřítku



Schématický výkres





Use of the CP-DMC... coding profile

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.