

**ClipCard
CC-RAIL TRANSPARENT1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Značení pomocí zařízení PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basis a MC-Mobilo je možné díky osvědčenému formátu MultiCard.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000
Objednací číslo	1790160000
Verze	ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248213627
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ClipCard CC-RAIL TRANSPARENT 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0,748 inch
Výška	1 000 mm	Výška (v palcích)	39,37 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	33 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C	Šířka	19 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	WSCAD , EPLAN
-----------------	---