

**Klippon K (prázdná hliníková skříň)
MOPL K3 NT FE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Značka Klippon® již dlouho znamená kompetenci a kvalitu mezi kryty - zejména když se jedná o řešení na míru pro standardní průmyslové aplikace a aplikace v zónách s nebezpečím výbuchu.

Vylepšené produkty, které vyhovují všem aplikačním požadavkům: to byl záměr společnosti Weidmüller při modernizaci a aktualizaci řady krytů Klippon® K. Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MOPL K3 NT FE
Objednací číslo	1899630000
Verze	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 44 mm, Šířka: 156 mm, Hloubka: 3 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4032248519613
Mnž.	1 ks

**Klippon K (prázdná hliníková skříň)
MOPL K3 NT FE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	156 mm	Šířka (v palcích)	6,142 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1,732 inch
Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0,118 inch
Rozměr při montáži – šířka	147,2 mm	Rozměr při montáži – výška	22 mm
Čistá hmotnost	76 g		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	2 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	galvanizované		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	galvanizované
Rozměr při montáži – výška	22 mm	Rozměr při montáži – šířka	147,2 mm
Tloušťka materiálu	2 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-40-06-39		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------