Spojkový konektor - CA-07P1N8A90DN - 1620165

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Obrázek ukazuje 6pólovou variantu výrobku

Spojkový konektor, přímý, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 7, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Průměr kabelu: 3 mm ... 14,5 mm

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356818803

Technical data

Všeobecné

Směr postupu číslování kontaktní komory	standardní
Kódování	N
Druh kontaktní přípojky	Lisovaný spoj
Druh kontaktů	Kolík
Počet pólů	7
Průměr kontaktu výkonových kontaktů	2 mm
Jmenovitý proud dle výkonového kontaktu při 25°C	20 A

Okolní podmínky

Krytí	IP67

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635

Spojkový konektor - CA-07P1N8A90DN - 1620165

classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

accessories

Ochranný kryt

SF-Z0019 - 1607449



RC-Z2059 - 1604225




RC-Z2469 - 1611797



Drawings


Spojkový konektor - CA-07P1N8A90DN - 1620165

Výkres v měřítku



Spojkový konektor - CA-07P1N8A90DN - 1620165

Schématický výkres



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com