THM
EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EL 12 MM SI 30M
Objednací číslo	2006560000
Verze	THM, Značky na přístroje, 12, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118391336
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2448870000 2430920000

Datový list

THM
EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	112 g		

Obecné informace

Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyester
Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD

THM
EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

