

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Objednávací číslo	8000005211
Verze	Pouzdra, IP65 s odpovídajícím pouzdrům, Polykarbonát, GF 10
GTIN (EAN)	4050118048568
Mnž.	1 ks

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 900 g

Teploty

Provozní teplota, max.	45 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...45 °C	Skladovací teplota	-40 °C...80 °C

Všeobecné informace #96 konektory

Klasifikace hořlavosti UL 94 5 VA

Technické údaje spínače

Jmenovité výkonové údaje AC-23A	7,5 kW	Jmenovitý proud AC-23A	16 A
Normy zástrček	IEC 60947-3	Provozní napětí	440 V
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Průřez propojení AWG, min.	AWG 8
Svorky – kroučicí napětí	0,8 Nm	Typ spínače	ABB OT16ET3
Upínací rozsah, zástrčka, max.	10 mm ²	Upínací rozsah, zástrčka, min.	0,75 mm ²
Závažnost znečištění	3	pomocný kontakt	ABB OA1G10

Všeobecné specifikace

Halogen	Ne	Izolační materiál	Polykarbonát, GF 10
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP65 s odpovídajícím pouzdem
Barevný	Černá	Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA
Připojení víka	Šrouby s křížovou hlavou PZ2	Utahovací moment šroubů víka	2 Nm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-22-04		

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)

Datový list**GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy